

品番 : EA942FA-36

品名 : 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・黄)



販売価格	5,470円(税抜) / 6,017円(税込)		
カタログ価格	5,470円(税抜) / 6,017円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 05:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1539ページ		



仕様

メーカー	オキツモ	型番	10G-23
商品名	カラーフロン 半ツヤ	内容量	1kg
カラー	黄	耐熱温度	200°C
標準使用量	刷毛塗り:120g/m2(2回) エアレス塗装:300g/m2(1回)	乾燥時間(指触)	約30分
専用シンナーとの希釈率	ハケ:10~20wt%、スプレー: 15~25wt%		

ツヤあり

アルミ、鉄、ステンレス用

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。

美しい光沢に仕上がります。

油性タイプ

専用シンナーはEA942FG-11--12をご使用ください。

耐熱温度200°Cで、加熱後も変色や退色が少なく長時間鮮やかな色調を維持。

代替品



品番 EA942FA-36A
コメント 品番変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.