

品番：EA942FA-38

品名：1.0kg 耐熱塗料(艶あり・赤)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,530円(税抜) / 6,083円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,530円(税抜) / 6,083円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/06 16:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1492ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------|--|----------|--------|
| メーカー | オキツモ | 型番 | 10G-35 |
| 商品名 | カラーフロン 半ツヤ | 内容量 | 1kg |
| カラー | 赤 | 耐熱温度 | 200℃ |
| 標準使用量 | 刷毛塗り: 120g/m ² (2回) エアレス塗装: 300g/m ² (1回) | 乾燥時間(指触) | 約30分 |
| 専用シンナーとの希釈率 | ハケ: 10~20wt%、スプレー: 15~25wt% | | |

ツヤあり

アルミ、鉄、ステンレス用

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。

美しい光沢に仕上がります。

油性タイプ

専用シンナーはEA942FG-11・-12をご使用ください。

耐熱温度200℃で、加熱後も変色や退色が少なく長時間鮮やかな色調を維持。

代替品

| |
|--|
| |
|--|



品番 EA942FA-38A

コメント 品番変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.