

品番 : EA942FA-41

品名 : 3.0kg 耐熱塗料(艶あり・メタリックシルバー)



販売価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 05:29現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1539ページ		



仕様

メーカー	オキツモ	型番	10G-5
商品名	カラーフロン 半ツヤ	カラー	シルバー
内容量	3kg	耐熱温度	200℃
乾燥時間(指触)	約30分	標準塗り面積(刷毛塗り ・1回塗り)	約27.3m ²
専用シンナーとの希釀 率	ハケ:0~10wt%、エアレス塗装: 0~10wt%		

ツヤあり

アルミ、鉄、ステンレス用

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。

美しい光沢に仕上がります。

油性タイプ

専用シンナーはEA942FG-11--12をご使用ください。

耐熱温度200℃で、加熱後も変色や退色が少なく長時間鮮やかな色調を維持。

代替品



品番 EA942FA-41A

コメント 品番変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.