

品番：EA942FB-32

品名：1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)



販売価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
カタログ価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/07 10:59現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1539ページ		



仕様

メーカー	オキツモ	型番	11
商品名	スタンダード カラー	耐熱温度	300℃
カラー	黒	内容量	1kg
標準使用量	刷毛塗り:40g/m ² (1回)、塗装回数: 2回 エアレス塗装:100g/m ² (1回)、塗装 回数:1回	塗装間隔	常温1時間以上12日以内
希釈率	0~10wt%	希釈材	50・100シンナー
乾燥時間(指触)	約5時間		

ツヤ消しタイプ

家庭や工場などの加熱される箇所に手軽に塗装出来る汎用タイプ。

アルミ・鉄・ステンレス用

油性タイプ

温度が上がらない箇所には、180℃で20分以上焼き付けが必要です。

銅・亜鉛・鉛は含まれていません。

専用シンナーはEA942FG-1・2をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.