

品番：EA942FB-4

品名：1.0kg 耐熱塗料(半艶・白)



販売価格	8,940円(税抜) / 9,834円(税込)		
カタログ価格	8,940円(税抜) / 9,834円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/06 15:41現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1492ページ		



白

カタログ訂正 25/12/23 乾燥時間(指触)の訂正。誤:約5時間、正:30分(20℃)(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	オキツモ	型番	320
商品名	スタンダード カラー	用途	屋内加熱設備外面などに
内容量	1kg	カラー	白
耐熱温度	300℃	指触乾燥時間	5℃:1時間 20℃:30分 30℃:30分
標準使用量	ハケ:150g/㎡/回 スプレー:190g/㎡/回	専用シンナーとの希釈率	ハケ:0~10wt% スプレー:10~20wt%

半ツヤ・油性タイプ

アルミ、ステンレス用

家庭や工場などの加熱される箇所に手軽に塗装出来る汎用タイプ

シリコン樹脂のもつ優れた耐候性により、屋内外を問わず使用できます。

耐熱変色性、耐熱光沢保持性に優れています。

落ち着いた半ツヤに仕上がります。

2液タイプです。塗料に硬化剤をいれ、よく攪拌してお使いください。

専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。

※銅・亜鉛・鉛は含まれていません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.