


品番：EA942FB-41

品名：3.0kg 耐熱塗料(艶消し・シルバー)



販売価格	7,150円(税抜) / 7,865円(税込)		
カタログ価格	7,150円(税抜) / 7,865円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/06 13:14現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1492ページ		



カタログ訂正

25/12/23 乾燥時間(指触)の訂正。誤: 約5時間、正: 30分(20℃)(9025 No.56,57)

#### 仕様

メーカー	オキツモ	型番	15
商品名	スタンダード シルバー	用途	屋内加熱設備外面などに
内容量	3kg	カラー	シルバー
耐熱温度	300℃	指触乾燥時間	5℃:1時間 20℃:30分 30℃:30分
標準使用量	ハケ:40g/㎡/回 スプレー:100g/㎡/回	専用シンナーとの希釈率	ハケ:0~10wt% スプレー:0~10wt%

ツヤ消し・油性タイプ

アルミ、鉄、ステンレス用

家庭や工場などの加熱される箇所に手軽に塗装出来る汎用タイプ

シリコン樹脂のもつ優れた耐候性により、屋内外を問わず使用できます。

温度が上がらない箇所には、180℃で20分以上焼き付けが必要です。

専用シンナーはEA942FG-1・2をご使用ください。

※銅・亜鉛・鉛は含まれていません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.