


品番：EA942FC-2

品名：1.0kg 耐熱塗料(艶消し/黒)



販売価格	8,130円(税抜) / 8,943円(税込)		
カタログ価格	8,130円(税抜) / 8,943円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/06 15:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1492ページ		



仕様

メーカー	オキツモ	型番	601
商品名	スタンダード カラー	用途	屋内加熱設備外面などに
内容量	1kg	カラー	黒
耐熱温度	600℃	指触乾燥時間	1時間(5℃) 30分(20℃) 30分(30℃)
標準使用量	ハケ: 120g/㎡/回 スプレー: 300g/㎡/回	専用シンナーとの希釈率	ハケ: 0~10wt% スプレー: 10~20wt%

半ツヤ・油性タイプ

アルミ、鉄、ステンレス用

耐熱性と耐候性に優れたシリコン樹脂と紫外線や水分の遮断に優れた鱗片状アルミニウムの組み合わせにより、優れた耐熱性と耐食性を実現

高温でもしっかり保護

無機顔料が錆を防ぐ

専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.