

品番：EA942FE-1

品名：3.0kg/200℃ 防錆耐熱塗料(シルバー)



販売価格	8,290円(税抜) / 9,119円(税込)		
カタログ価格	8,290円(税抜) / 9,119円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/06 16:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



### 仕様

メーカー	オキツモ	型番	S-200
商品名	ポーセーNeos	内容量	3kg
カラー	シルバー	耐熱温度	200℃
乾燥時間(指触)	5℃:1時間 20℃:30分 30℃:30分	乾燥時間(半硬化)	5℃:2時間 20℃・30℃:1時間
硬化条件	目安として180℃で20分加熱		

下塗から上塗までわずか1日

一般仕様(2コート)

下塗:EA942FE-101、上塗:EA942FE-1を使用した場合

【用途】

室内加熱機器・設備外面

プラント外面

焼却炉外面

優れた耐熱・耐食性を発揮

RoHS指令で規制されている環境負荷10物質を含みません。環境に配慮した塗料 設計です。

※環境負荷10物質:鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB・PBDE・DEHP・BBP・DBP・DIBP

代替品

--	--



品番 EA942FE-2  
コメント 3.0kg/300℃

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.