

品番：EA942FE-3

品名：3.0kg/600℃ 防錆耐熱塗料(シルバー)



販売価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
カタログ価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/06 15:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1492ページ		



仕様

メーカー	オキツモ	型番	S-600
商品名	ボーサーNeos	内容量	3kg
カラー	シルバー	耐熱温度	600℃
指触乾燥時間	5℃:1時間 20℃:30分 30℃:30分	硬化条件	目安として180℃で20分加熱
標準使用量	ハケ:170g/㎡/回 スプレー:190g/㎡/回	専用シンナーとの希釈率	ハケ:0~10wt% スプレー:10~20wt%

下塗から上塗までわずか1日

優れた耐熱・耐食性を発揮

ステンレスにも密着し、錆を防ぎます。

常温における防錆はもちろん、稼働後の熱酸化防止に優れた効果を発揮します。

RoHS2対応品

一般仕様(2コート)

下塗:EA942FE-101、上塗:EA942FE-3を使用した場合

【用途】

室内加熱機器・設備外面

プラント外面

焼却炉外面

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.