


品番：EA943MA-12A


品名：12mmx18m マスキングテープ° (建築塗装用 10巻)



販売価格	470円(税抜) / 517円(税込)		
カタログ価格	470円(税抜) / 517円(税込)		
在庫数	最新在庫: 112 (2026/04/06 04:58現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	0160ページ		



品名	EA943MA-12A	規格	12mmx18m
メーカー	3M	型番	2899
商品名	スコッチ マスキングテープ	幅	12mm
長さ	18m	厚さ	0.08mm
材質	基材:平面紙 粘着剤:アクリル系	粘着力	1.0N/10mm
引張強度	29N/10mm	伸び	5%
入数	10巻		



仕様

メーカー	3M	型番	2899
商品名	スコッチ マスキングテープ	幅	12mm
長さ	18m	厚さ	0.08mm
材質	基材:平面紙 粘着剤:アクリル系	粘着力	1.0N/10mm
引張強度	29N/10mm	伸び	5%
入数	10巻		

建築塗装用

輸送機等の塗装マスキング及び建築物の内装塗装時のマスキングに優れた性能を発揮します。

塗装時見切り用マスキングテープ

マスキングペーパー養生シートの固定に

塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定に

150°Cで30分の加熱で被着体にのり残り、変色を起こしません。

再剥離時にテープ切れが起きず、しかも手切れ性は良好です。

塗料のフレーキングが起らないように、テープの背面処理を行っています。

テープが薄いので、見切り線がきれいに出来ます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.