


品番：EA943MB-50

品名：50mmx18m マスキングテープ(塗装用 2巻)



販売価格	905円(税抜) / 996円(税込)		
カタログ価格	905円(税抜) / 996円(税込)		
在庫数	最新在庫: 81 (2026/04/02 11:46現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	0160ページ		



品名	EA943MB-50
メーカー	3M
型番	244
幅	50mm
長さ	18m
厚さ	0.08mm
粘着力	1.06N/10mm
引張強度	28.6N/10mm
伸び	5%
入数	2巻



### 仕様

メーカー	3M	型番	244
商品名	スコッチ 平面紙マスキングテープ	幅	50mm
長さ	18m	厚さ	0.08mm
材質	基材:平面紙 粘着剤:アクリル系	粘着力	1.06N/10mm
引張強度	28.6N/10mm	伸び	5%
入数	2巻		

塗装マスキング、仮固定に

厚さが薄く、見切り良好

輸送機等の塗装マスキング及び建築物の内装塗装時のマスキングに優れた性能を発揮します。

塗装時見切り用マスキングテープ

マスキングペーパー養生シートの固定に

塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定に

150℃で30分の加熱で被着体にのり残り、変色を起こしません。

再剥離時にフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行っています。

テープが薄いので、見切り線がキレイに出ます。

曲面追従性があります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.