

品番：EA943SV-25A

品名：25mmx15m/0.18mm 超高分子量ポリエチレンテープ



販売価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
カタログ価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 14:09現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



屋内用

仕様

メーカー	3M	型番	5421 25X15
用途	<ul style="list-style-type: none">コンベアーのガイドレール塗装ブースのライナータンクや瓶のライナー引き出しやキャビネットのスライドストレッチフォーミングプレスにおけるアルミニウムシートの保護などに	幅	25mm
長さ	15m	厚さ	0.18mm(テープ自体) 0.13mm(基材)
引張強度	51.0N/cm	材質	基材: 超高分子量ポリエチレンフィルム 粘着剤: ゴム系 剥離紙: シリコーン処理紙
カラー	ホワイト	入数	1巻
破断曲げ強度	400%		

再剥離可能

様々な長さや形状への加工ができます。

潤滑油が使えない用途に使用できます。

きわめて摩擦係数の低い材料

衝撃や 磨耗に強く滑りやすさが持続

きしみ音、ガタツキ音、その他動作中に発生する騒音を低減

耐溶剤性および耐油性の粘着剤により、過酷な環境下でも高い接着力と耐薬品性を発揮

屋内用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.