

品番：EA943VA-36

品名：12x1.1mm/10m 構造用接合両面テープ°(高耐熱)



販売価格	1,790円(税抜) / 1,969円(税込)		
カタログ価格	1,790円(税抜) / 1,969円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/04/02 01:17現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1438ページ		



高い耐熱性を持ち、金属からABSなどのプラスチックまで強力に接着

仕様

メーカー	3M	型番	GPH110GF 12X10 BOX
テープ幅(mm)	12	テープ長(m)	10
テープ厚(mm)	1.1	材質	基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
用途	パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に	粘着力	37N/10mm
使用温度範囲	-30~200℃	テープ色	グレー
入数	1巻		

VHBテープ

耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。

接着とシーリングを同時に実現します。

リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。

施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。

簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。

ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。

接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。

より薄く、軽く、異種接合を可能にします。

振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。

材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。

【接着できる材質】

ステンレス、スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗料面、ポリカーボネート、FRP、ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、モルタル、ベニア合板

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.