品番: EA943VA-37

品名: 19x1.1mm/10m 構造用接合両面テープ(高耐熱)



販売価格	<b>2,840円</b> (税抜)/3,124円(税込)				
カタログ価 格	2,840円(税抜)/3,124円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/12/19 18:21現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	1487ページ				









高い耐熱性を持ち、金属からABSなどのプラスチックまで強力に接着

## 仕様

メーカー	ЗМ	型番	GPH110GF 19X10 BOX
テープ幅(mm)	19	テープ長(m)	10
テープ厚(mm)	1.1	材質	基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
用途	パネルとフレーム、補強材とパネル、ガ ラス窓と筐体、装飾材の取付に	粘着力	37N/10mm
使用温度範囲	−30~200°C	テープ色	グレー
入数	1巻		

VHBテープ

耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。

接着とシーリングを同時に実現します。

リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。

施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。

簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。

ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。

接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。

より薄く、軽く、異種接合を可能にします。

振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。

材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。

## 【接着できる材質】

ステンレス、スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗料面、ポリカーボネート、FRP、ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、モルタル、ベニア合板

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.