

品番：EA943VA-4


品名：25x0.64mm/10m 構造用接合両面テープ (超強力)



販売価格	4,350円(税抜) / 4,785円(税込)		
カタログ価格	4,350円(税抜) / 4,785円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/06/23 12:52現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1438ページ		



仕様



メーカー	3M	型番	Y493025X10R
幅	25mm	長さ	10m
厚さ	0.64mm	材質	基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
用途	パーツ固定、ガスケット接合、シーリング・ポッティングと充填、パネルとフレーム・パネルと補強材の接合に	粘着力	49N/10mm
テープ色	白	最高使用温度	149℃
入数	1巻		

強い接合力の為、補強板の接合、シール用途以外にもボルト・リベット・溶接の代わりとして利用可能

金属に対する非常に強力な接着力です。

簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。

接着とシーリングを同時に実現します。

ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。

接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。

施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。

より薄く、軽く、異種接合を可能にします。

振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。

一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。

【接着できる材質】

ステンレス、スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗料面、ポリカーボネート、FRP、ナイロン、硬質塩ビ、モルタル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.