品番: EA943VA-41A

品名: 19x1.14mm/10m 構造用接合両面テープ(粗面)



販売価格	<b>2,630円</b> (税抜)/ 2,893円(税込)				
カタログ価 格	2,630円(税抜)/2,893円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/19 21:45現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	1487ページ				











高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら粗面にも強力接着

## 仕様

メーカー	ЗМ	型番	5952 19X10 BOX
幅	19mm	長さ	10m
厚さ	1.14mm	材質	基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
用途	ガスケットの接合、シーリング・ポッティ ングと充填、パネルとフレーム・パネル と補強材の接合、パーツ固定に	粘着力	46N/10mm
テープ色	黒	引張強度	480kPa
最高使用温度	149℃	内芯径	76mm(3")
入数	1巻		

VHBテープ

プラスチックの接着に最適な製品です。

特に柔軟性に優れ、段差や曲面への追従性に優れます。

リベットやネジ、溶接、接着剤の代替としてご使用いただけます。

接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。

振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。

黒色のテープが欲しい場合に最適。

フロントガラスごしに黒色のニーズが高いドライブレコーダー固定用に使用されています。

接着とシーリングを同時に実現します。

施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。

簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。

ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。

より薄く、軽く、異種接合を可能にします。

## 【接着できる材質】

ステンレス、スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗料面、ポリカーボネート、FRP、ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、モルタル、ベニア合板

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.