

品番：EA943VA-42

品名：25mmx10m 構造用接合両面テープ(PP・PE用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,460円(税抜)／3,806円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,460円(税抜)／3,806円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/05/18 08:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ |                              |      |   |



高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら粗面にも強力接着

仕様

|        |                                                     |      |                          |
|--------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------|
| メーカー   | 3M                                                  | 型番   | 595225X10R               |
| 幅      | 25mm                                                | 長さ   | 10m                      |
| 厚さ     | 1.14mm                                              | 材質   | 基材:アクリルフォーム<br>粘着剤:アクリル系 |
| 用途     | ガスケットの接合、シーリング・ボッティングと充填、パネルとフレーム・パネルと補強材の接合、パーツ固定に | 粘着力  | 46N/10mm                 |
| テープ色   | 黒                                                   | 引張強度 | 480kPa                   |
| 最高使用温度 | 149℃                                                | 入数   | 1巻                       |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| VHBテープ                                    |
| プラスチックの接着に最適です。                           |
| リベットやねじ、溶接、接着剤の代替としてご使用いただけます。            |
| 接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。           |
| 振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。                     |
| フロントガラスごしに黒色のニーズが高いドライブレコーダー固定用に使用されています。 |
|                                           |

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>接着とシーリングを同時に実現します。</p>                                                                        |
| <p>施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。</p>                                                                |
| <p>簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。</p>                                                         |
| <p>ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり、作業性を向上します。</p>                                                       |
| <p>より薄く、軽く、異種接合を可能にします。</p>                                                                      |
| <p>【接着できる材質】<br/> ステンレス、スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗料面、ポリカーボネート、FRP、ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、モルタル、ベニア合板</p> |

代替品

|                                                                                   |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | <div>品番</div> <div>EA943VA-41A</div> <div>コメント</div> <div>サイズご確認下さい。</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.