

品番：EA944AC-103

品名：30mmx 5m 電線保護チューブ(マジック式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,730円(税抜) / 3,003円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,730円(税抜) / 3,003円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/22 02:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|----------------------------|------|-------------------------|
| メーカー | 興和化成 | 型番 | KMT-N30R |
| 商品名 | マジックチューブ | 呼径 | φ30mm |
| 全長 | 5m | 色 | ブラック&グレー (リバーシブルタイプ) |
| 材質 | シート: 難燃性塩化ビニール(ポリエステルクロス入) | 使用温度 | -15~70℃ |

面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます

リバーシブルタイプの為、目的・用途に合わせて自在に使用できます。

着脱が簡単なので配線変更・点検が容易

柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます

部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能

鉄道車用材料燃焼試験合格

RoHS適合品

代替品

| | |
|------|-------------|
| 品番 | EA944AC-113 |
| コメント | 25m |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.