品番: EA944AL-157

品名: 20.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒/ほつれ低減)



販売価格	4,000円 (税抜)/ 4,400円(税込)				
カタログ価格	4,000円(税抜)/4,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/05 08:16現在)				
商品入数	1	販売単位	袋		
カタログページ	1183ページ				









仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	NFL-25
用途	鉄道車両、自動車、電気工事、医療機 器などでのケーブル保護用としての編 組チューブ	呼径(φ)	20mm
使用最大径	約36mm	全長	5m
使用温度範囲	-70~125℃	材質	ポリエチレンテレフタラート
色	黒		

専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。

ソフトタイプでフレキシブルのため、光ケーブル等の繊細な線材保護にも大変有効です。

ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。

耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。

地球環境にやさしいノンハロゲン製品

RoHS10対応品

UL規格認定品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.