

品番：EA944AL-204

品名：25mmx 5m 電線保護チューブ(マジックタイプ°)



販売価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
カタログ価格	3,000円(税抜) / 3,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/30 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1139ページ		



仕様

メーカー	デンカエレクトロ	型番	MRX-25
用途	産業機器やオーディオ機器等においてのマジックテープ開閉タイプの配線保護チューブ	呼径(φ)	25mm
抱合径	20~27mm	全長	5m
材質	シート部:PVC(ポリエステルクロス入り) 嵌合部:マジックテープ(ナイロン)	使用温度範囲	-5~60℃
カラー	黒		

ケーブルを包むようにして使用する保護チューブです。

マジックテープ式なので、専用工具不要です。途中から線材を出し入れ可能です。

はさみで任意の長さにカットできるので、現場でも手軽に使用できます。

シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靱です。

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

