


品番：EA944B-46

品名：55.0mm 熱収縮キャップ(端末保護用)



販売価格	550円(税抜)／ 605円(税込)			
カタログ価格	550円(税抜)／605円(税込)			
在庫数	最新在庫: 11 (2026/03/23 18:16現在)			
商品入数	1	販売単位	袋	
カタログページ	1181ページ			



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	HSEC-55
用途	電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップ	収縮前内径(最小)	55.0mm
収縮後内径(最大)	26.0mm	収縮後長さ	103.0mm
収縮後肉厚	3.5mm	適合ケーブル外径	28～48mm
収縮開始温度	120℃	使用温度範囲	－55～110℃
収縮率	50%(2:1)～33%(3:1)	耐電圧	1000V
材質	ポリオレフィン	カラー	黒
キャップの内側にホットメルト粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。			
接着後も屈曲性を保持します。			
オゾンやUV放射からの酸化防止にも効果的です。			
耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。			
RoHS10対応品			

