


品番：EA944B-56

品名：6.4mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒)



販売価格	8,860円(税抜) / 9,746円(税込)		
カタログ価格	8,860円(税抜) / 9,746円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 16:16現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1181ページ		



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	VL-6.4
用途	溶剤などが使用される高温環境下で使用に最適な熱収縮チューブです。	収縮前内径	6.4mm
収縮後外径	3.2mm	肉厚	0.95mm
全長	5m	最低完全収縮温度	175℃
使用温度範囲	-55~200℃	収縮率	50%(2:1)
耐電圧	600V	材質	フッ化エラストマー
カラー	黒		
耐熱温度200℃の熱収縮チューブ			
耐薬品性にも優れています。			
高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

