


品番：EA944BA-1.5

品名：1.5mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)



販売価格	410円(税抜) / 451円(税込)		
カタログ価格	410円(税抜) / 451円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/12 20:03現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1182ページ		



品番	EA944BA-1.5	規格	TC26-1.0-CR1
メーカー	ヘラマンタイトン	材質	架橋ポリオレフィン
長さ	1m	径	1.5mm
厚み	0.32mm	適用電線径	φ0.6~0.9mm
収縮率	50%	収縮温度	90℃
引張強度	10.4MPa以上	連続使用温度	-55~+105℃
絶縁耐力	25kV/mm以上	色	半透明
RoHS適合	適合	入数	10本

仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	TC26-1.0-CR1
内径	収縮前: 1.5mm(±0.3) 収縮後: 0.5mm	適用電線サイズ	φ0.6~0.9mm
チューブ形状	円形	厚み(収縮後)	0.32mm
全長	1m	収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃	連続使用温度	-55~+105℃
縦方向収縮率	±5%	引張強度	10.4MPa以上
絶縁耐力	25kV/mm以上	色	半透明
材質	架橋ポリオレフィン	入数	10本
屋内用			
柔軟性の高い薄肉タイプ			
内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易			
RoHS適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

