

品番：EA944BA-10.9

品名：10.9mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)



販売価格	1,020円(税抜) / 1,122円(税込)		
カタログ価格	1,020円(税抜) / 1,122円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/04 03:05現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1182ページ		



仕様	TC26-10.0-CR1
適用電線サイズ	φ6.0~9.0mm
厚み(収縮後)	0.56mm
収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃
連続使用温度	-55~+105℃
縦方向収縮率	±5%
引張強度	10.4MPa以上
絶縁耐力	25kV/mm以上
色	半透明
材質	架橋ポリオレフィン
入数	10本

仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	TC26-10.0-CR1
内径	収縮前: 10.9mm(±0.5) 収縮後: 5.0mm	適用電線サイズ	φ6.0~9.0mm
チューブ形状	楕円またはフラット	厚み(収縮後)	0.56mm
全長	1m	収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃	連続使用温度	-55~+105℃
縦方向収縮率	±5%	引張強度	10.4MPa以上
絶縁耐力	25kV/mm以上	色	半透明
材質	架橋ポリオレフィン	入数	10本
屋内用			
柔軟性の高い薄肉タイプ			
内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易			
RoHS適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

