品番: EA944BA-21

品名: 21.0mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/5本)



| 販売価格 | 1,450円 (税抜)/ 1,595円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|----|--|--|
| カタログ価 格 | 1,450円(税抜)/1,595円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/22 09:18現在) | | | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | | |
| カタログページ | 1227ページ | | | | |









仕様

| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | TC26-20.0-CR1 |
|--------|------------------------------|---------|---------------|
| 内径 | 収縮前:21.0mm(±0.6) 収縮後:10mm | 適用電線サイズ | φ12.0~18.0mm |
| チューブ形状 | 円形 | 厚み(収縮後) | 0.72mm |
| 全長 | 1m | 収縮率 | 50%(2:1) |
| 収縮温度 | 90℃ | 連続使用温度 | -55~+105℃ |
| 縦方向収縮率 | ±5% | 引張強度 | 10.4MPa以上 |
| 絶縁耐力 | 25kV/mm以上 | 色 | 半透明 |
| 材質 | 架橋ポリオレフィン | 入数 | 5本 |

屋内用

柔軟性の高い薄肉タイプ

内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易

RoHS適合品