

品番：EA944BA-21

品名：21.0mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/5本)



|         |                               |      |    |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 1,360円(税抜) / 1,496円(税込)       |      |    |
| カタログ価格  | 1,360円(税抜) / 1,496円(税込)       |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/06/04 03:05現在) |      |    |
| 商品入数    | 5                             | 販売単位 | PK |
| カタログページ | 1182ページ                       |      |    |



|        |              |        |               |
|--------|--------------|--------|---------------|
| 品名     | 熱収縮チューブ      | 型番     | EA944BA-21    |
| メーカー   | ヘラマンタイトン     | 規格     | TC26-20.0-CR1 |
| 材質     | 架橋ポリオレフィン    | 色      | 透明            |
| 長さ     | 1m           | 径      | φ21.0mm       |
| 厚み     | 0.72mm       | 収縮率    | 50%           |
| 適用電線径  | φ12.0~18.0mm | 引張強度   | 10.4MPa以上     |
| 絶縁耐力   | 25kV/mm以上    | 連続使用温度 | -55~+105℃     |
| 縦方向収縮率 | ±5%          | 入数     | 5本            |

### 仕様

|                              |                              |         |               |
|------------------------------|------------------------------|---------|---------------|
| メーカー                         | ヘラマンタイトン                     | 型番      | TC26-20.0-CR1 |
| 内径                           | 収縮前:21.0mm(±0.6)<br>収縮後:10mm | 適用電線サイズ | φ12.0~18.0mm  |
| チューブ形状                       | 円形                           | 厚み(収縮後) | 0.72mm        |
| 全長                           | 1m                           | 収縮率     | 50%(2:1)      |
| 収縮温度                         | 90℃                          | 連続使用温度  | -55~+105℃     |
| 縦方向収縮率                       | ±5%                          | 引張強度    | 10.4MPa以上     |
| 絶縁耐力                         | 25kV/mm以上                    | 色       | 半透明           |
| 材質                           | 架橋ポリオレフィン                    | 入数      | 5本            |
| 屋内用                          |                              |         |               |
| 柔軟性の高い薄肉タイプ                  |                              |         |               |
| 内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易 |                              |         |               |
| RoHS適合品                      |                              |         |               |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

