

品番：EA944BA-5.7

品名：5.7mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)



販売価格	590円(税抜) / 649円(税込)		
カタログ価格	590円(税抜) / 649円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/04 02:28現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1182ページ		



品番	EA944BA-5.7	規格	TC26-5.0-CR1
メーカー	ヘラマンタイトン	材質	架橋ポリオレフィン
長さ	1m	径	5.7mm
厚み	0.56mm	収縮率	50%
適用電線径	φ3.0~4.5mm	引張強度	10.4MPa以上
連続使用温度	-55~+105℃	絶縁耐力	25kV/mm以上
縦方向収縮率	±5%	色	半透明
入数	10本	屋内用	○

### 仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	TC26-5.0-CR1
内径	収縮前:5.7mm(±0.4) 収縮後:2.5mm	適用電線サイズ	φ3.0~4.5mm
チューブ形状	円形	厚み(収縮後)	0.56mm
全長	1m	収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃	連続使用温度	-55~+105℃
縦方向収縮率	±5%	引張強度	10.4MPa以上
絶縁耐力	25kV/mm以上	色	半透明
材質	架橋ポリオレフィン	入数	10本
屋内用			
柔軟性の高い薄肉タイプ			
内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易			
RoHS適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

