


品番 : EA944BB-25

品名 : 25mmx100m 热收縮チューブ(黒)



販売価格	4,140円(税抜) / 4,554円(税込)		
カタログ価格	4,140円(税抜) / 4,554円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2025/12/15 19:23現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1227ページ		



仕様

フラット時幅	40mm	収縮前内径	25.0mm
熱収縮範囲	40~20mm	熱収縮範囲内径	25~14mm
熱収縮率	50%	長さ	100m
厚み	0.08mm	耐電圧	650V
耐熱温度	-15~105°C	材質	収縮性PVC
色	黒		
100°Cの加熱で45~50%収縮(直径)します。			
送風機または温水で収縮します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.