


品番：EA944BH-103

品名：3mm x 8m 熱収縮チューブ(青)



販売価格	870円(税抜) / 957円(税込)		
カタログ価格	870円(税抜) / 957円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 13:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

全長	8m	色	青
収縮前内径	φ3.5mm(±0.2)	収縮後内径	φ1.5mm
収縮前肉厚	0.23mm(±0.05)	収縮後肉厚	0.45mm(±0.10)
耐電圧	600V	使用温度範囲	-55℃~125℃
材質	ポリオレフィン		
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。			
電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に			
RoHS対応品			
燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験) 準拠品			

代替品

	品番	EA944BH-101
	コメント	黒色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

