

品番：EA944BH-125

品名：4.7mm x 8m 熱収縮チューブ(赤)



販売価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
カタログ価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
在庫数	最新在庫: 152 (2026/06/22 14:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



#### 仕様

全長	8m	色	赤
収縮前内径	φ4.7mm(±0.2)	収縮後内径	φ2mm
収縮前肉厚	0.25mm(±0.05)	収縮後肉厚	0.45mm(±0.10)
収縮率	50%(2:1)	耐電圧	600V
使用温度範囲	-55℃~125℃	材質	ポリオレフィン
重量	85.4g		

電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。

燃焼性試験(VW-1燃焼性試験)準拠品

RoHS対応品

#### 代替品

	<p>品番 EA944BG-4</p> <p>コメント 違い: 収縮前内径、色、長さ等</p>
--	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.