

品番：EA944BH-125

品名：4.7mm x 8m 熱収縮チューブ(赤)



販売価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
カタログ価格	895円(税抜) / 985円(税込)		
在庫数	最新在庫: 156 (2026/03/23 18:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



仕様

全長	8m	色	赤
収縮前内径	φ4.7mm(±0.2)	収縮後内径	φ2mm
収縮前肉厚	0.25mm(±0.05)	収縮後肉厚	0.45mm(±0.10)
収縮率	50%(2:1)	耐電圧	600V
使用温度範囲	-55℃~125℃	材質	ポリオレフィン
重量	85.4g		

電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。

燃焼性試験(VW-1燃焼性試験)準拠品

RoHS対応品

代替品

	品番	EA944BH-123
	コメント	青色

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.