

品番 : EA944BH-153

品名 : 6.5mm x 5m 熱収縮チューブ(青)



|         |                                |      |   |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 870円(税抜) / 957円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 870円(税抜) / 957円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 125 (2026/06/22 13:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                              | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1181ページ                        |      |   |



#### 仕様

|        |                |       |                |
|--------|----------------|-------|----------------|
| 全長     | 5m             | 色     | 青              |
| 収縮前内径  | φ 6.5mm (±0.2) | 収縮後内径 | φ 3mm          |
| 収縮前肉厚  | 0.28mm (±0.05) | 収縮後肉厚 | 0.56mm (±0.10) |
| 収縮率    | 50% (2:1)      | 耐電圧   | 600V           |
| 使用温度範囲 | -55℃~125℃      | 材質    | ポリオレフィン        |
| 重量     | 89g            |       |                |

電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。

燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験) 準拠品

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.