

品番：EA944BH-171

品名：8.5mm x 5m 熱収縮チューブ(黒)



販売価格	920円(税抜) / 1,012円(税込)		
カタログ価格	920円(税抜) / 1,012円(税込)		
在庫数	最新在庫: 49 (2026/06/22 13:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		



仕様

全長	5m	色	黒
収縮前内径	φ8.5mm(±0.3)	収縮後内径	φ4mm
収縮前肉厚	0.30mm(±0.08)	収縮後肉厚	0.56mm(±0.10)
収縮率	50%(2:1)	耐電圧	600V
使用温度範囲	-55℃~125℃	材質	ポリオレフィン
重量	103.6g		

電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。

燃焼性試験(VW-1燃焼性試験)準拠品

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.