


品番：EA944BH-233

品名：14mm x 3m 熱収縮チューブ(青)



販売価格	920円(税抜)／1,012円(税込)		
カタログ価格	920円(税抜)／1,012円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 10:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

全長	3m	色	青
収縮前内径	φ 14.5mm(±0.3)	収縮後内径	φ 7mm
収縮前肉厚	0.35mm(±0.10)	収縮後肉厚	0.70mm(±0.10)
耐電圧	600V	使用温度範囲	−55℃～125℃
材質	ポリオレフィン		
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。			
電子機器・家電・自動車内に使用されるケーブル接続部や端子の保護・絶縁に			
RoHS対応品			
燃焼性試験 (VW-1燃焼性試験) 準拠品			

代替品

	品番 EA944BH-231
	コメント 黒色

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

