

品番 : EA944BP-2.4

品名 : 2.4 x1219mm 熱収縮チューブ(フッ素樹脂/半透明)



販売価格	2,290円(税抜) / 2,519円(税込)		
カタログ価格	2,290円(税抜) / 2,519円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 02:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



EA944BP-2.4			
品番	EA944BP-2.4	規格	EA944BP-2.4
内径	2.4mm	外径	12.19mm
材質	PTFE	耐熱性	329°C
耐電圧	600V	温度範囲	-67°C ~ 250°C
収縮率	50%	寸法	12.19mm
適用電線	16AWG	長さ	1219mm
内径	1.5mm	外径	2.4mm
肉厚	0.3mm	規格	EA944BP-2.4



PANDUIT™

仕様

メーカー	パンドウイット(PANDUIT)	型番	HSTTT09-48-Q
材質	フロロプラスチックテフロン、ポリテトラフルオロエチレン	色	半透明
長さ	1219mm	重量	約13g
耐電圧	600V	使用温度範囲	-67°C ~ 250°C
収縮温度	329°C	収縮率	50%
適用電線サイズ	16AWG	収縮前内径	2.4mm
収縮後内径	1.5mm	収縮後肉厚	0.3mm

高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。

耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。

光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。

IP62

代替品

品番	EA944BA-2.7
コメント	材質、適用電線、入数などの違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.