



品番：EA944BP-4.9

品名：4.9 x1219mm 熱収縮チューブ (フッ素樹脂/半透明)



販売価格	3,700円(税抜) / 4,070円(税込)		
カタログ価格	3,700円(税抜) / 4,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/11 16:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	パンドウイト (PANDUIT)	型番	HSTTT19-48-Q
適用電線サイズ	10AWG	収縮前内径	φ 4.9mm
収縮後内径	φ 2.8mm	収縮後肉厚	0.3mm
長さ	1219mm	使用温度範囲	-67℃~250℃
収縮温度	329℃	収縮率	50%
耐電圧	600V	色	半透明
重量	約14g	材質	TFE

IP62

高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。

耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。

光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。

代替品

品番	EA944BA-4.7
コメント	材質、適用電線、入数などの違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.