品番: EA944BR-1

品名: 10.2x 76mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)



販売価格	835円(税抜)/919円(税込)					
カタログ価 格	835円(税抜)/919円(税込)					
在庫数	最新在庫: 13 (2025/10/26 03:28現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	1227ページ					









仕様

メーカー	パンドウイット (PANDUIT)	型番	HST0.4-3-QY	
適用電線サイズ (AWG /MCM)	#12~#6	収縮前内径	φ10.2mm	
収縮後内径	φ 3.8mm	収縮後肉厚	2.3mm	
全長	76mm	使用温度範囲	-55℃~110℃	
収縮温度	120℃	収縮率	66%	
耐電圧	600V	色	黒	
材質	粘着剤付きポリオレフィン	重量	約5g	

IP68

肉厚タイプ

電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適

UL規格における難燃性VW-1グレードの認定品

株式会社エスコ