品番: EA944BR-3

品名: 27.9x152mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)



販売価格	2,070円 (税抜)/ 2,277円(税込)					
カタログ価 格	2,070円(税抜)/2,277円(税込)					
在庫数	最新在庫: 6 (2025/10/26 03:07現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	1227ページ					









仕様

メーカー	パンドウイット (PANDUIT)	型番	HST1.1-6-XY
適用電線サイズ (AWG /MCM)	#2~#4/0	収縮前内径	φ27.9mm
収縮後内径	φ9.4mm	収縮後肉厚	3.0mm
全長	152mm	使用温度範囲	-55℃~110℃
収縮温度	120℃	収縮率	66%
耐電圧	600V	色	黒
材質	粘着剤付ポリオレフィン	重量	約27g

IP68

肉厚タイプ

電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適

UL規格における難燃性VW-1グレードの認定品

株式会社エスコ