品番: EA944BR-4

品名: 38.1x228mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)



販売価格	3,310円 (税抜)/3,641円(税込)					
カタログ価 格	3,310円(税抜)/3,641円(税込)					
在庫数	最新在庫: 11 (2025/10/26 03:07現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	1227ページ					









仕様

メーカー	パンドウイット (PANDUIT)	型番	HST1.5-9-XY
適用電線サイズ (AWG /MCM)	#3/0~400MCM	収縮前内径	φ38.1mm
収縮後内径	φ12.7mm	収縮後肉厚	4.3mm
全長	228mm	使用温度範囲	-55℃~110℃
収縮温度	120℃	収縮率	66%
耐電圧	600V	色	黒
材質	粘着剤付ポリオレフィン	重量	約64g

IP68

肉厚タイプ

電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適

UL規格における難燃性VW-1グレードの認定品

株式会社エスコ