品番: EA944BR-6A

品名: 76.2x1219mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)



販売価格	27,700円 (税抜)/30,470円(税込)					
カタログ価 格	27,700円(税抜)/30,470円(税込)					
在庫数	最新在庫: 2 (2025/10/26 03:25現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	1227ページ					















仕様

メーカー	パンドウイット (PANDUIT)	型番	HST3.0-48-2
適用電線サイズ (AWG /MCM)	600~1250MCM	収縮前内径	φ76.2mm
収縮後内径	φ 25.4mm	収縮後肉厚	4.1mm
全長	1219mm	使用温度範囲	-55℃~110℃
収縮温度	120℃	収縮率	66%
耐電圧	600V	色	黒
材質	粘着剤付ポリオレフィン		

IP68

肉厚タイプ

電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適

UL規格における難燃性VW-1グレードの認定品

株式会社エスコ