


品番：EA944BV-110

品名：10.7mmx50m コルゲートチューブ(黒)



販売価格	8,000円(税抜)／8,800円(税込)		
カタログ価格	8,000円(税抜)／8,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	箱
カタログページ			



仕様

メーカー	因幡電機産業 (JAPPY)	型番	JCOT-10N
材質	難燃ポリプロピレン	内径(A)	10.7mm
外径(B)	14.1mm	サイズ	P:2.7mm、t:0.27±0.06mm
全長	50m	重量(箱含む)	約1580g
色	黒	耐熱温度	80℃(一時的)
スリット有			
ケーブルの保護や収束などに。			
軽くて可とう性があり、潰れにくい波付保護電線管です。			
難燃性の為、自己消火性があります。			
RoHS対応品			

代替品

	品番 EA944BV-710 コメント 内径:10.0mm、メーカー違い
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.