


品番：EA944BV-128

品名：28.0mmx20m コルゲートチューブ(黒)



販売価格	9,060円(税抜) / 9,966円(税込)		
カタログ価格	9,060円(税抜) / 9,966円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/30 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	箱
カタログページ			



仕様

メーカー	因幡電機産業 (JAPPY)	型番	JCOT-28N
内径	φ 28.0mm	外径	φ 34.3mm
全長	20m	耐熱温度	80℃(一時的)
使用温度範囲	-20~60℃	材質	難燃ポリプロピレン
カラー	黒		

ケーブルの保護や収束などに

スリット加工でケーブル施設後も簡単収束

軽くて可とう性があり、潰れにくい波付保護電線管

難燃性の為、自己消火性があります。

RoHS対応品

※耐候性はありませぬ

代替品

	品番	EA944BV-725
	コメント	内径:25mmx30m,又はEA944BV-832



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.