

品番 : EA944BV-319

品名 : 20.5mmx10m コルゲートチューブ(橙)



販売価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
カタログ価格	3,600円(税抜) / 3,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 04:44現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	0280ページ 1187ページ		



スリット入りのコルゲートチューブ(オレンジ色)です。

### 仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	DKT-19S-OR-10
用途	EV車用ハーネス保護や、高電圧ケーブルの保護として使用されております。	内径	20.5mm
外径	25.0mm	肉厚	0.40mm
長さ	10m	材質	難燃性ポリプロピレン
使用温度範囲	-40~110°C	カラー	橙
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。			
RoHS10対応品			

### 代替品

A small, compact coiled orange corrugated tube, likely a sample or a smaller version of the product.	品番 EA944BV-219 コメント 長さ10m→5m
--	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

