

品番：EA944BV-322

品名：23.2mmx10m コルゲートチューブ(橙)



販売価格	4,670円(税抜)／5,137円(税込)		
カタログ価格	4,670円(税抜)／5,137円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/16 14:19現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	0280ページ1187ページ		



スリット入りのコルゲートチューブ(オレンジ色)です。

仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	DKT-22S-OR-10
用途	EV車用ハーネス保護や、高電圧ケーブルの保護として使用されています。	内径	23.2mm
外径	28.5mm	肉厚	0.40mm
長さ	10m	材質	難燃性ポリプロピレン
使用温度範囲	-40～110℃	カラー	橙
延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。			
RoHS10対応品			

代替品

	品番	EA944BV-222
	コメント	長さ10m→5m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

