


品番：EA944BV-622

品名：22.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,860円(税抜) / 3,146円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,860円(税抜) / 3,146円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 21 (2026/03/24 01:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0278ページ1142ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------------------|-----|------------|
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | DKT-22S |
| 用途 | 事務所内の配線保護や機器の配線保護 | 内径 | 22.0mm |
| 外径 | 26.8mm | 肉厚 | 0.40mm |
| 長さ | 10m | 材質 | 難燃性ポリプロピレン |
| 使用温度範囲 | -40~110℃ | カラー | 黒 |

スリット入りなので曲げやすいだけでなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。

延長方向にスリット加工が施されているので、線材の収納作業が簡単にできます。

コンピューターなどの配線や電線類の集束に適しています。

適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.