


品番：EA944BV-632

品名：32.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)



販売価格	5,430円(税抜)／5,973円(税込)		
カタログ価格	5,430円(税抜)／5,973円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/24 00:06現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	0278ページ1142ページ		



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	DKT-32S
用途	事務所内の配線保護や機器の配線保護	内径	32.0mm
外径	37.0mm	肉厚	0.45mm
長さ	10m	材質	難燃性ポリプロピレン
使用温度範囲	−40～110℃	カラー	黒
スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。			
延長方向にスリット加工が施されているので、線材の収納作業が簡単にできます。			
コンピューターなどの配線や電線類の集束に適しています。			
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。			
RoHS10対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.