


品番 : EA944BX-202

品名 : 12.0mmx 5m スパ[°] イラルチューブ (フッ素樹脂/乳白色)



販売価格	28,000円(税抜)／30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜)／30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 13:39現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ			



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	DP-12T (5mカット)
用途	超耐熱(260°C)、PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護します。	内径	12mm
外径	13.5mm	肉厚	0.8mm
長さ	5m	材質	フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲	-70~260°C	カラー	乳白色

乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。

巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。

分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。結束後の折り曲げも容易です。

線材の固定にも使用できます。

柔軟性、耐摩耗性にも優れています。

ROHS10物質対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

