

品番：EA944BY-51

品名：203mm 熱収縮チューブ(コネクタ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|-----|
| 販売価格 | 3,830円(税抜) / 4,213円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,830円(税抜) / 4,213円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/30 21:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--------|---------|
| 収縮前内径 | 約10mm | 収縮後内径 | 約3.4mm |
| 収縮率 | 3:1 | 全長 | 203mm |
| 適応電線サイズ | AWG14-AWG8 | 最大定格電圧 | 600Vまで |
| 使用温度範囲 | -5℃~105℃ | 材質 | ポリオレフィン |
| コネクタサイズ | φ6.35×31.7(L)mm | | |
| 銅線の防水施工や修理に使用 | | | |
| エポキシ樹脂、テープ、マスチックなどの煩わしい作業が不要 | | | |
| 真鍮製バツスプライス付き | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.