

品番：EA944CR-18AC

品名：900x1300mm 圧縮袋(布団用/2枚)



販売価格	1,030円(税抜) / 1,133円(税込)		
カタログ価格	1,030円(税抜) / 1,133円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/23 16:46現在)		
商品入数	2	販売単位	pk
カタログページ	2154ページ		



仕様

メーカー	アール	型番	RE-002
サイズ(cm)(チャック幅×奥行き)	大きな布団用 (90×130)	材質	本体: ポリエチレン、ナイロン バルブ: ポリエチレン、ポリプロピレン、 エラストマー スライダー: ポリプロピレン
収納目安	ダブル掛け布団1枚、セミダブル掛け 布団1枚、シングル敷き布団1枚、毛布 4~5枚	収納期間の目安	約6ヶ月 ※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常が なければ、そのまま保存できますが、回 復率が多少悪くなります。 収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮 袋から出し天日干しをして再度圧縮し 直してください。
重量(g)	200	入数	2枚

オートロックバルブタイプ

ダニ・カビから布団を守ってコンパクトに収納。

簡単吸引のバルブでしっかり圧縮できます。

空気もれがなく、くり返し使えます。

スペース1/3で収納できます。

オートロックバルブなのでノズルをあてるだけで簡単に圧縮できます。

海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応しています。(床移動式以外の掃除機及び、一部の床移動式掃除機には対応していません)

空気の漏れにくい二重チャックはスライダー付きで密封も簡単です。

場所をとる羽毛布団(ダウン80%以上)も圧縮OK

※ご使用頂けない掃除機について※

- ・ハンディータイプ、業務用、排気循環型
- ・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機
- ・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機

※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.