品番: EA944CR-18C

品名:900x1300mm 圧縮袋(布団用/1枚)



販売価格	840円(税抜)/924円(税込)				
カタログ価 格	840円(税抜)/924円(税込)				
在庫数	最新在庫: 30 (2025/11/22 08:11現在)				
商品入数	1	販売単位	pk		
カタログページ	2213ページ				











特許出願済みの特殊バルブでスピード吸引を実現!

仕様

メーカー	アール	型番	SP-1002
サイズ(cm)(チャック幅× 奥行き)	ダブル布団用 (90×130)	収納目安	ダブル掛布団1枚orセミダブル掛けふ とん1枚orシングル敷きふとん1枚or毛 布4~5枚
材質	本体:ポリエチレン、ナイロン バルブ:ポリプロピレン、ポリエステル、 エラストマー スライダー:ポリプロピレン	保存期間の目安	約6ヶ月 6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復 率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天 日干しをして再度圧縮し直してください。
入数	1枚		

バルブ部分のスピードマットでスピード吸引が可能です。

掃除機をあてて吸引するだけ、ロック不要のオートバルブ式

ダウン80%以上の羽毛布団も圧縮可能です。

スライダー付きで密封も簡単です。

密封圧縮することによって、ダニ・カビ・湿気の侵入を防いで布団を清潔に保管しましょう。

スペース1/3で収納できます。

くり返し使えます。

※海外製掃除機・ハンディータイプ掃除機・業務用掃除機、排気循環型掃除機ではご使用いただけません。

【吸引に使用できる掃除機】

床移動式(キャニスター型)

日本製(海外製はノズルの形状が様々な為、吸引作業がうまくできません)

吸引仕事率:400W以上が望ましい 吸引口寸法:内径30mm~50mm

吸引方法:紙パック方式、サイクロン方式(排気循環式は吸引口に排気口があり、圧縮作業時に吸引しながら空気を送り込む為、圧縮がうま

くできません。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.